

**VBMT 110308, Nuance: CA125P****Données de commande**

N° commande	261176 CA125P
GTIN	4960664016679
Classe d'article	25E

Description technique

Rayon d'angle	0,8 mm
Nombre de changements/dents	2
Code ISO plaquette	VBMT 110308
Vitesse de coupe v_c Application principale	110 - 260 m/min
Classement finition/ébauche	Finition
Nuance	CA125P
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Avance f	0,05 - 0,25 mm/tr
Brise-copeaux	HQ
Prof. coupe a_p	0,5 - 2 mm
Application principale	P
Type d'outils	HM

Type de produit

Plaquette pour tournage