

**CNMG 190612, Nuance: CA115P****Données de commande**

N° commande	250383 CA115P
GTIN	4960664043019
Classe d'article	25E

Description technique

Avance f	0,28 - 0,88 mm/tr
Vitesse de coupe v_c Application principale	170 - 380 m/min
Type d'outils	HM
Nuance	CA115P
Classement finition/ébauche	ébauche
Condition de coupe	Continue
Nombre de changements/dents	4
Prof. coupe a_p	1 - 10 mm
Rayon d'angle	1,2 mm
Application principale	P
Code ISO plaquette	CNMG 190612
Brise-copeaux	PH

Type de produit

Plaquette pour tournage