

**DNMG 150604, Nuance: CA115P****Données de commande**

N° commande	250696 CA115P
GTIN	4960664041862
Classe d'article	25E

Description technique

Condition de coupe	Continue
Classement finition/ébauche	Finition
Avance f	0,13 - 0,4 mm/tr
Nuance	CA115P
Brise-copeaux	PQ
Vitesse de coupe v_c Application principale	180 - 400 m/min
Prof. coupe a_p	0,2 - 2,5 mm
Application principale	P
Code ISO plaquette	DNMG 150608
Type d'outils	HM
Rayon d'angle	0,4 mm
Nombre de changements/dents	4

Type de produit

Plaquette pour tournage