

**DNMG 150616, Nuance: CA115P****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 250894 CA115P |
| GTIN             | 4960664040858 |
| Classe d'article | 25E           |

**Description technique**

|   |                  |
|---|------------------|
| Prof. coupe $a_p$                             | 1 - 5 mm         |
| Vitesse de coupe $v_c$ Application principale | 170 - 380 m/min  |
| Application principale                        | P                |
| Rayon d'angle                                 | 1,6 mm           |
| Condition de coupe                            | Continue         |
| Classement finition/ébauche                   | ébauche          |
| Code ISO plaquette                            | DNMG 150616      |
| Brise-copeaux                                 | PH               |
| Nombre de changements/dents                   | 4                |
| Avance $f$                                    | 0,25 - 0,6 mm/tr |
| Nuance  | CA115P           |
| Type d'outils                                 | HM               |

Type de produit

Plaquette pour tournage