


**SNMG 150612, Nuance: CA115P****Données de commande**

N° commande	251363 CA115P
GTIN	4960664041176
Classe d'article	25E

Description technique

Rayon d'angle	1,2 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	170 - 380 m/min
Avance f	0,3 - 1 mm/tr
Application principale	P
Classement finition/ébauche	ébauche
Type d'outils	HM
Nombre de changements/dents	8
Code ISO plaquette	SNMG 150612
Condition de coupe	Continue
Brise-copeaux	PH
Prof. coupe a_p	1 - 11 mm
Nuance	CA115P

Type de produit

Plaquette pour tournage