

**CNMG 160612, Nuance: CA115P****Données de commande**

N° commande	250377 CA115P
GTIN	4960664042982
Classe d'article	25E

**Description technique**

Rayon d'angle	1,2 mm
Nombre de changements/dents	4
Code ISO plaquette	CNMG 160612
Brise-copeaux	PH
Prof. coupe $a_p$	1 - 10 mm
Classement finition/ébauche	ébauche
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	170 - 380 m/min
Avance $f$	0,28 - 0,88 mm/tr
Application principale	P
Nuance	CA115P
Condition de coupe	Continue
Type d'outils	HM

Type de produit

Plaquette pour tournage