


**CNMM 160612, Nuance: CA115P****Données de commande**

N° commande	250497 CA115P
GTIN	4960664043088
Classe d'article	25E

Description technique

Nombre de changements/dents	4
Condition de coupe	Continue
Classement finition/ébauche	ébauche
Prof. coupe a_p	1 - 11 mm
Brise-copeaux	PX
Nuance	CA115P
Rayon d'angle	1,2 mm
Avance f	0,25 - 0,9 mm/tr
Application principale	P
Code ISO plaquette	CNMM 160612
Type d'outils	HM
Vitesse de coupe v_c Application principale	170 - 380 m/min

Type de produit

Plaquette pour tournage