


CNMG 190616, Nuance: CA115P

Données de commande

N° commande	250384 CA115P
GTIN	4960664043026
Classe d'article	25E

Description technique

Application principale	P
Rayon d'angle	1,6 mm
Classement finition/ébauche	ébauche
Vitesse de coupe v_c Application principale	170 - 380 m/min
Nombre de changements/dents	4
Code ISO plaquette	CNMG 190616
Brise-copeaux	PH
Condition de coupe	Continue
Type d'outils	HM
Nuance	CA115P
Avance f	0,28 - 0,88 mm/tr
Prof. coupe a_p	1 - 10 mm

Type de produit

Plaquette pour tournage