


**CCMT 060204, Nuance: CA115P****Données de commande**

N° commande	260192 CA115P
GTIN	4960664045327
Classe d'article	25E

Description technique

Vitesse de coupe v_c Application principale	90 - 340 m/min
Nombre de changements/dents	2
Rayon d'angle	0,4 mm
Application principale	P
Condition de coupe	Continue
Tolérance	M
Code ISO plaquette	CCMT 060204
Brise-copeaux	GK
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Nuance	CA115P
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	HM

Prof. coupe a_p	0,5 - 3 mm
Type de produit	Plaquette pour tournage