

**DC. T 11T304, Nuance: CA115P****Données de commande**

N° commande	260386 CA115P
GTIN	4960664045907
Classe d'article	25E

Description technique

Tolérance	M
Condition de coupe	Continue
Brise-copeaux	HQ
Classement finition/ébauche	Finition
Nombre de changements/dents	2
Prof. coupe a_p	0,5 - 1,5 mm
Code ISO plaquette	DCMT 11T304
Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 340 m/min
Application principale	P
Avance f	0,05 - 0,25 mm/tr
Nuance	CA115P
Type d'outils	HM

Rayon d'angle	0,4 mm
Type de produit	Plaquette pour tournage