


**SNMG 120408, Nuance: CA115P****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 251356 CA115P |
| GTIN | 4960664041145 |
| Classe d'article | 25E |

Description technique

| | |
|---|-----------------|
| Application principale | P |
| Type d'outils | HM |
| Nuance | CA115P |
| Condition de coupe | Continue |
| Code ISO plaquette | SNMG 120408 |
| Nombre de changements/dents | 8 |
| Rayon d'angle | 0,8 mm |
| Prof. coupe a_p | 1 - 11 mm |
| Brise-copeaux | PH |
| Avance f | 0,3 - 1 mm/tr |
| Classement finition/ébauche | ébauche |
| Vitesse de coupe v_c Application principale | 170 - 380 m/min |

Type de produit

Plaquette pour tournage