

**TNMG 160404, Nuance: CA115P****Données de commande**

N° commande	251472 CA115P
GTIN	4960664042012
Classe d'article	25E

Description technique

Prof. coupe a_p	0,2 - 2,5 mm
Type d'outils	HM
Rayon d'angle	0,4 mm
Avance f	0,13 - 0,4 mm/tr
Nombre de changements/dents	6
Application principale	P
Vitesse de coupe v_c Application principale	180 - 400 m/min
Classement finition/ébauche	Finition
Brise-copeaux	PQ
Nuance	CA115P
Condition de coupe	Continue
Code ISO plaquette	TNMG 160404

Type de produit

Plaquette pour tournage