


**SNMG 120408, Nuance: CA115P****Données de commande**

N° commande	251164 CA115P
GTIN	4960664041015
Classe d'article	25E

Description technique

Prof. coupe a_p	0,2 - 2,5 mm
Nuance	CA115P
Vitesse de coupe v_c Application principale	180 - 400 m/min
Nombre de changements/dents	4
Application principale	P
Classement finition/ébauche	Finition
Rayon d'angle	0,8 mm
Condition de coupe	Continue
Code ISO plaquette	SNMG 120408
Brise-copeaux	PQ
Avance f	0,13 - 0,4 mm/tr
Type d'outils	HM

Type de produit

Plaquette pour tournage