

**TNMG 220408, Nuance: CA115P****Données de commande**

N° commande	251587 CA115P
GTIN	4960664046362
Classe d'article	25E

Description technique

Type d'outils	HM
Prof. coupe a_p	0,5 - 5 mm
Avance f	0,15 - 0,5 mm/tr
Rayon d'angle	0,8 mm
Condition de coupe	Continue
Brise-copeaux	PMG
Nuance	CA115P
Application principale	P
Vitesse de coupe v_c Application principale	180 - 400 m/min
Code ISO plaquette	TNMG 220408
Nombre de changements/dents	6
Classement finition/ébauche	Finition

Type de produit

Plaquette pour tournage