

**VNMG 160404, Nuance: CA115P****Données de commande**

N° commande	251752 CA115P
GTIN	4960664042159
Classe d'article	25E

**Description technique**

Prof. coupe $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Brise-copeaux	PQ
Application principale	P
Nuance	CA115P
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	180 - 400 m/min
Avance $f$	0,13 - 0,4 mm/tr
Rayon d'angle	0,8 mm
Code ISO plaquette	VNMG 160408
Classement finition/ébauche	Finition
Nombre de changements/dents	4
Type d'outils	HM
Condition de coupe	Continue

Type de produit

Plaquette pour tournage