

**CCMT 09T308, Nuance: CA115P****Données de commande**

N° commande	260098 CA115P
GTIN	4960664045426
Classe d'article	25E

**Description technique**

Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	90 - 270 m/min
Classement finition/ébauche	Finition
Condition de coupe	Continue
Type d'outils	HM
Code ISO plaquette	CCMT09T308-HQ CA115P
Tolérance	M
Brise-copeaux	HQ
Nombre de changements/dents	2
Prof. coupe $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Application principale	P
Avance $f$	0,05 - 0,25 mm/tr
Nuance	CA115P

Rayon d'angle	0,4 mm
Type de produit	Plaquette pour tournage