

**DCMT 11T308, Nuance: CA115P****Données de commande**

N° commande	260387 CA115P
GTIN	4960664045914
Classe d'article	25E

Description technique

Nuance	CA115P
Nombre de changements/dents	2
Rayon d'angle	0,8 mm
Type d'outils	HM
Brise-copeaux	HQ
Condition de coupe	Continue
Application principale	P
Tolérance	M
Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 340 m/min
Code ISO plaquette	DCMT 11T308
Prof. coupe a_p	0,5 - 1,5 mm
Classement finition/ébauche	Finition

Avance f	0,05 - 0,25 mm/tr
Type de produit	Plaquette pour tournage