

Bague filetée ENTRE, Type: D



Données de commande

N° commande	484037 D
GTIN	4067263128199
Classe d'article	48B

Description

Exécution:

Calibres en acier de première qualité trempé, rectifié et rodé avec précision. Bagues avec dimensions intermédiaires et ajustement ISO, par ex. 484037 **5,56 h6**, ou tolérance chiffrée, par ex. 484037 **28 + 0,01/ -0,02**.

Avec surépaisseur d'usure admissible.

Utilisation:

Bagues lisses pour calibrer le diamètre extérieur.

Norme:

Nach **DIN 2250-G**.

Remarque(s):

Lors de la commande, indiquer le \varnothing nominal précis avec la plage de tolérance (a-zc) et la qualité (6-13) ou la tolérance chiffrée (\pm). Calibres pour degré de tolérance de base 5 et tolérances plus fines disponibles sur demande.

Description technique

Matériau	Acier spécial pour calibres
Norme	DIN 2250-G

Dim. nominales	15 - 19,999 mm
Qualité	6
Qualité	7
Qualité	8
Qualité	9
Qualité	10
Qualité	11
Qualité	12
Qualité	13
Plage de tolérance	a
Plage de tolérance	b
Plage de tolérance	c
Plage de tolérance	cd
Plage de tolérance	d
Plage de tolérance	e
Plage de tolérance	ef
Plage de tolérance	f
Plage de tolérance	fg
Plage de tolérance	g
Plage de tolérance	h
Plage de tolérance	j
Plage de tolérance	js
Plage de tolérance	k
Plage de tolérance	m
Plage de tolérance	n
Plage de tolérance	p
Plage de tolérance	r
Plage de tolérance	s
Plage de tolérance	t

Plage de tolérance	u
Plage de tolérance	v
Plage de tolérance	x
Plage de tolérance	y
Plage de tolérance	z
Plage de tolérance	za
Plage de tolérance	zb
Plage de tolérance	zc
Étalonnage	L7
Type de produit	Bague de réglage

Services

Étalonnage Bagues de réglage Ø maximal 50 mm	028400 50
Étalonnage DAkkSBague de réglage Ø maximal 50 mm	028470 50