

Garant**Fraise carbure monobloc avec brise-copeaux TPC, TiAlN, Ø f8 DC: 8mm****Données de commande**

N° commande	203092 8
GTIN	4067263116943
Classe d'article	11X

Description**Exécution:**

Fraise hautes performances **spécialement conçue pour l'usinage TPC** universel.
Ame renforcée.

Résistance à la rupture par flexion optimisée par utilisation de substrats à grains ultra-fins.

Brise-copeaux décalés pour un bris de copeaux contrôlé.

Remarque(s):

h_{max} : les valeurs indiquées dans le tableau sont des valeurs maximales. Pour les opérations de finition, nous recommandons les articles 204012, 204014 et 204015.

$a_{e,max} = 0,07 \times D$ pour l'usinage TPC.

Produit succédant à 203089.

Description technique

Ø dents D_c	8 mm
Angle d'hélice	40 degré
Nombre de brise-copeaux	1
Épaisseur moyenne de copeau h_{max} pour le fraisage TPC dans le Toolox 44 HRC	0,042 mm
Direction de l'approche	Horizontal, oblique et vertical
Qualité d'équilibrage avec queue	G 2,5 avec HB
Tolérance Ø nominal	f8
Largeur du chanfrein de bec à 45°	0,16 mm
Longueur de col L_1 avec détalonnage	30 mm

Fiche technique

Longueur totale L	68 mm
Longueur de coupe L _c	24 mm
Nombre de dents Z	5
Queue	DIN 6535 HB avec h6
Ø de détalonnage D ₁	7,8 mm
Angle du chanfrein de bec	45 degré
Ø queue D _s	8 mm
Revêtement	TiAlN
Type d'outils	Carbure monobloc
Norme	Norme usine
Type	N
Propriété de l'angle d'hélice	différent
Pas des arêtes de coupe	différent
Largeur de passe a _e pour le fraisage	0,07×D
Arrosage interne	non
Méthode d'usinage	TPC
Bague de couleur	Vert
Type de produit	Fraise à dresser

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	380 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	340 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	300 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	230 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée	150 m/min	P
TOOLOX 33	adaptée	60 m/min	H
TOOLOX 44	adaptée	40 m/min	H

Fiche technique

HARDOX 500 < 1600 N/mm ²	adaptée	25 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	220 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	moyennement adaptée	150 m/min	M
Uni	adaptée		
av. arrosage max.	Adapté		
à sec	Moyennement adapté		
Air	adaptée		