

Garant**Fraise grande avance HSI GARANT Softcut, avec alésage, ØD / Nombre de dents Z: 42/3mm****Données de commande**

N° commande	214848 42/3
GTIN	4067263117223
Classe d'article	210

Description**Exécution:**

Les plaquettes sont inclinées de 15° dans le porte-outils.

Utilisation:

Sélectionner la valeur F_z 0,8 mm.

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 3,0** avec l'embout **674252 réf. 15IP**.

Description technique

Ø fixation	16 mm
Jeu de vis pour plaquettes	219833 (15IP; 3Nm)
Série	Softcut®
Plaquette adaptée	SO.. 1205..
Longueur totale L_{tot}	40 mm
Perçage par interpolation Ø D_{min}	56,5 mm

Ø dents D_c	42 mm
Profondeur de coupe max. $a_{p\ max}$	2,8 mm
Longueur de plongée oblique L pour α_{\max}	15 mm
Ø D_3	17,4 mm
Nombre de dents Z	3
Perçage par interpolation Ø D_{\max}	78,3 mm
Angle de plongée oblique α_{\max}	1,75 mm
Type de queue	avec alésage
Angle d'attaque κ	15 degré
Pas des arêtes de coupe	Différent
Arrosage interne	oui
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	fraise à surfacer

Accessoires

Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 3,0 Nm	211750 3,0
Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces	219833
PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 15IP	674252 15IP