

Perceuse-visseuse sans fil, Type: GSR18V45



Données de commande

N° commande	070243 GSR18V45
GTIN	4059952635675
Classe d'article	03B

Description

Exécution:

- **Perceuse-visseuse sans fil compacte et puissante, à rotation droite / gauche.**
- **Eclairage à LED de la zone de travail et indication de l'état de charge de la batterie.**
- **Réglage du couple sur plusieurs niveaux pour un vissage précis.**
- **Régulation électronique de la vitesse de rotation pour un pré-perçage et un vissage précis.**
- **Poignée Softgrip.**

Excellente ergonomie et maniabilité agréable grâce au **design compact**. **Frein moteur** pour un travail précis.

Livraison:

Avec 2x batteries Li-Ion, chargeur et L-BOXX.

Remarque(s):

Batteries de rechange, kits de base et chargeurs adaptés, voir à partir des codes art. 073851 et 073863 – 073867.

Description technique

Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Bosch 18 V
Type de batterie	Lithium-ion

Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Nombre de batteries incluses	2
Couple max. doux	21 Nm
Ø perçage hélicoïdal max. dans le bois	35 mm
Utilisation type	Medium
Tension de la batterie	18 V
Ø perçage hélicoïdal max. dans l'acier	10 mm
Référence fabricant	GSR 18V-45
Plage de vitesses de rotation 1ère vitesse	0 - 500 min ⁻¹
Emballage	Valise (L-Boxx)
Plage de serrage mandrin à serrage rapide	1,5 - 13 mm
Poids	0,9 kg
Capacité de la batterie	3 Ah
Type de moteur	Moteur sans charbons
Vibrations maximales suivant EN	<2,5 m/s ²
Plage de vitesses de rotation 2ème vitesse	0 - 1900 min ⁻¹
Couple max. dur	45 Nm
Type de produit	Perceuses-visseuses
USP1	18 V, moteur c.c. tétrapolaire
USP2	Plage de serrage du mandrin à serrage rapide 1,5-13, avec 2 batteries, en L-Boxx