

## Meuleuse droite, Type: GGS30LS



### Données de commande

N° commande	077265 GGS30LS
GTIN	4053423237399
Classe d'article	03C

### Description

#### Exécution:

Meuleuse droite compacte et maniable pour de nombreuses applications.

- **Régulation électronique constante assurant une vitesse de rotation constante, même en cas de fortes sollicitations.**
- **Nouveau système de serrage pour une fixation sans jeu des meules sur tige, pour un travail précis.**
- **Démarrage en douceur et arrêt KickBack: détecte tout blocage, arrête immédiatement la machine.**
- **Charbons rupteurs pour une protection efficace du moteur.**
- **Durée de vie élevée grâce au refroidissement direct et au roulement à billes à double étanchéité.**
- **Présélection de la vitesse de rotation sur 6 positions pour divers matériaux.**

Idéale pour les travaux exigeants sur le métal et le meulage de la pierre, même dans les espaces restreints.

#### Livraison:

Avec pince de serrage 6 mm, 2 clés de serrage de 19.

### Description technique

Poids	1,7 kg
Référence fabricant	GG30 LS
Ø maximal pinces de serrage	6 mm
Fréquence secteur	50 Hz

Présélection électronique de la vitesse de rotation	oui
Vibrations maximales suivant EN	3 m/s <sup>2</sup>
Plage de vitesses de rotation	7000 - 33000 min <sup>-1</sup>
Tension nominale	230 V
Puissance absorbée	750 W
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Type de produit	Meuleuses droites