

**Garant****Porte-outils à bride, Gauche, Carré / plaquette: 25/16mm****Données de commande**

N° commande	251707 25/16
GTIN	4045197651044
Classe d'article	21T

**Description technique**

Largeur fonctionnelle L <sub>4</sub>	32 mm
Sous-plaquette	259031 39
Taille de queue	25 mm
Bride de serrage	259038 2
Vis pour bride de serrage	259021 1
Vis pour sous-plaquette	259025 3
Plaquette adaptée	VN.. 1604..
Code ISO porte-outils	MVJNR/L 2525M16
Taille plaquette	16 mm
Longueur de tête L <sub>1</sub>	32 mm
Longueur totale L	150 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	93 degré
Utilisation	Dressage

Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

### Accessoires

Sous-plaquette Type 39	259031 39
Bride de serrage Type 2	259038 2
PrecisionBit pour Torx <sup>®</sup> , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx <sup>®</sup> TX8	674248 TX8
Vis pour bride de serrage Type 1	259021 1
Vis pour sous-plaquette Type 3	259025 3
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500