



Jeu VDE Kraftform Kompakt RA, Nombre de pièces: 17



Données de commande

N° commande	667256 17
GTIN	4013288229694
Classe d'article	63H

Description

Exécution:

Manche Kraftform avec **lames interchangeables de 154 mm de long 100% isolées jusqu'à 1000 V** suivant **DIN EN CEI 60900 / VDE 06082-201**. La fonction de cliquet intégrée (40 dents/angle de reprise 9°) simplifie et accélère le vissage sans nécessiter de repositionnement fastidieux. Bague d'inversion droite / gauche et blocage.

Livraison dans une solide trousse en tissu à fermeture auto-agrippante.

Avantage(s):

Système d'identification d'outils "Take it Easy" avec code couleur en fonction des profils- **pour une identification rapide.**

· **Engrenage robuste et sans entretien en acier.**

Contenu:

Lames à fente: 0,4x2,5; 0,6x3,5; 0,8x4,0; 1,0x5,5; 1,2x6,5

Lames pour Phillips: PH1 et PH2

Lames Pozidriv: PZ1 et PZ2

Lames pour Pozidriv/à fente (profil mixte): PZ/S1 et PZ/S2 (profil mixte)

Embouts pour Torx®: TX10 - TX15 - TX20 - TX25

Manche Kraftform pour lames de rechange 667411: Gr.1

Poignée Kraftform avec fonction de cliquet: 1 pièce

Description technique

Profil d'entraînement	Tournevis pour vis à fente, 1.2 x 7.0 x 125 mm
Profil d'entraînement	Tournevis Pozidriv
Profil d'entraînement	Tournevis pour Phillips
Profil d'entraînement	Tournevis pour vis TORX®
Profil d'entraînement	Tournevis à profil mixte Pozidriv/vis à fente
Nombre de tournevis	17
Norme	DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201
Type de produit	Tournevis