

**Grignoteuse, Type: 7232466****Données de commande**

N° commande	078111 7232466
GTIN	4014586897677
Classe d'article	03F

**Description****Exécution:**

- **Coûts réduits grâce à la durée de vie élevée des poinçons et matrices.**
- **Système de changement rapide QuickIN pour un changement rapide et sans outils des poinçons et matrices.**
- **Sens de travail modifiable sans outil.**

Puissante grignoteuse permettant un travail en courbe illimité pour les évidements et les découpes.

**Remarque(s):**

Batteries adaptées, voir codes art. 073851 – Nr. 073858 ou kits de base, voir codes art. 073863 – Nr. 073867. Chargeurs, voir code art. 073866.

**Description technique**

Vibrations maximales suivant EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Emballage	Valise (L-Boxx)
Rayon de la courbe minimale	7 mm
Vitesse de coupe	1,5 m/min
Epaisseur de matériau max. acier 800 N/mm <sup>2</sup>	1,8 mm

Puissance absorbée	1700 W
Poids	3,6 kg
Fréquence secteur	50 Hz
Largeur de coupe	14 mm
Cadence	820 min <sup>-1</sup>
Tension	230 V
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Épaisseur de matériau max. acier 400 N/mm <sup>2</sup>	3,5 mm
Référence fabricant	BLK 3.5E
Type de produit	Grignoteuse