

**Grignoteuse, Type: 7232476****Données de commande**

N° commande	078111 7232476
GTIN	4014586897714
Classe d'article	03F

**Description****Exécution:**

- **Coûts réduits grâce à la durée de vie élevée des poinçons et matrices.**
- **Système de changement rapide QuickIN pour un changement rapide et sans outils des poinçons et matrices.**
- **Sens de travail modifiable sans outil.**

Puissante grignoteuse pour travaux de démontage et de coupe difficiles.

**Remarque(s):**

Batteries adaptées, voir codes art. 073851 – Nr. 073858 ou kits de base, voir codes art. 073863 – Nr. 073867. Chargeurs, voir code art. 073866.

**Description technique**

Emballage	Valise (L-Boxx)
Poids	3,8 kg
Puissance absorbée	1700 W
Cadence	820 min <sup>-1</sup>
Référence fabricant	BLK 5,0
Epaisseur de matériau max. acier 400 N/mm <sup>2</sup>	5 mm

Rayon de la courbe minimale	90 mm
Tension	230 V
Fréquence secteur	50 Hz
Vibrations maximales suivant EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Vitesse de coupe	1,3 m/min
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Epaisseur de matériau max. acier 800 N/mm <sup>2</sup>	2,5 mm
Largeur de coupe	8 mm
Type de produit	Grignoteuse