

Garant**Porte-outils à bride, neutre, Carré / plaquette: 25/16mm****Données de commande**

N° commande	251712 25/16
GTIN	4045197649768
Classe d'article	21T

Description technique

Longueur totale L porte-outils neutre	150 mm
Longueur de col L ₁ porte-outils neutre	45 mm
Largeur fonctionnelle L ₄ porte-outils neutre	12,5 mm
Vis pour sous-plaquette	259025 3
Taille de queue	25 mm
Plaquette adaptée	VN.. 1604..
Bride de serrage	259038 2
Code ISO porte-outils	MVVNN 2525M16
Sous-plaquette	259031 39
Taille plaquette	16 mm
Vis pour bride de serrage	259021 1
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	neutre
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	93 degré
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur

Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

Vis pour bride de serrage Type 1	259021 1
Sous-plaquette Type 39	259031 39
Vis pour sous-plaquette Type 3	259025 3
PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX8	674248 TX8
Bride de serrage Type 2	259038 2
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500