


DCMT 070204, Nuance: CA525


Données de commande

N° commande	260483 CA525
GTIN	
Classe d'article	25E

Description

Description technique

Application principale	P
Brise-copeaux	GK
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Rayon d'angle	0,4 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	80 - 330 m/min
Prof. coupe a_p	0,5 - 3 mm
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Nuance	CA525
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	DCMT 070204

Nombre de changements/dents	2
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage