

**Garant**
**DC. T 11T308, Nuance: CB7010**


### Données de commande

N° commande	260464 CB7010
GTIN	4045197669780
Classe d'article	21G

### Description

DC. T 11T308 CB7010 Nuance: CB7010  
 Brise-copeaux: SM  
 Tolérance: M  
 Prof. coupe  $a_p$ : 0,2 - 2 mm  
 Avance  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/tr  
 Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 90 - 240 m/min

### Description technique

Vitesse de coupe $v_c$ Application secondaire	70 - 180 m/min
Application principale	P
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	90 - 240 m/min
Application secondaire	M
Avance $f$	0,1 - 0,3 mm/tr
Prof. coupe $a_p$	0,2 - 2 mm

Condition de coupe	Continue
Brise-copeaux	SM
Rayon d'angle	0,8 mm
Nuance	CB7010
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Cermet
Code ISO plaquette	DCMT 11T308
Nombre de changements/dents	2
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage