

**DCMT 070204, Nuance: CA4515****Données de commande**

N° commande	260483 CA4515
GTIN	4960664610761
Classe d'article	25E

**Description**

DCMT 070204 CA4515 Nuance: CA4515

Brise-copeaux: GK

Tolérance: M

Prof. coupe  $a_p$ : 0,5 - 3 mm

Avance f: 0,1 - 0,3 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 60 - 230 m/min**Description technique**

Prof. coupe $a_p$	0,5 - 3 mm
Rayon d'angle	0,4 mm
Application principale	K
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	60 - 230 m/min
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	GK
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr

Nuance	CA4515
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	DCMT 070204
Nombre de changements/dents	2
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage