

Garant**Plaquette de coupe, Ø Dmin: 8,9mm****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 237625 8,9 |
| GTIN | 4045197681553 |
| Classe d'article | 29W |

Description**Utilisation:**

Pour les micro-têtes d'alésage 237495 et 237498.

Les plaquettes 237625 sont compatibles avec un adaptateur.

Plage d'alésage : Ø 6,9 – 19,1 mm.

Description technique

| | |
|---------------------------|---------------|
| Ø plage de broche | 8,9 - 10,1 mm |
| Ø min. D _{min} | 8,9 mm |
| Profondeur d'alésage max. | 30 mm |
| Pour type | D07 |
| Type de produit | Broche |

