



Masque de soudage automatique optrel® helix clt, Type: HELIX



Données de commande

N° commande	097976 HELIX
GTIN	7640429872456
Classe d'article	09U

Description

Exécution:

Le casque de soudage automatique optrel® helix clt est doté d'une **visière Slide-up** transparente permettant de passer rapidement au meulage ou à d'autres travaux. L'unité anti-éblouissement interne avec découpe nasale brevetée rapproche l'écran anti-éblouissement des yeux et permet ainsi un **plus grand champ de vision** par rapport aux cassettes optoélectroniques standard. Vision agréablement claire et fidèle aux couleurs grâce au **niveau de clarté avec niveau de protection 2**. Le **serre-tête IsoFit®** optrel permet un ajustement tridimensionnel à toute forme de tête, de S à XL.

Teintes de protection foncées: 4 – 12.

- **Niveau clarté: 2**
- **Avec batterie Li-polymère 280 mAh rechargeable via prise micro-USB et cellule solaire (durée de vie de la batterie: 300 à 500 cycles de charge)**
- **Couleur: noir**
- **Champ de vision avec filtre de soudage: Selon le réglage du serre-tête, champ de vision 2,3 à 6,3 fois supérieur à celui d'une cassette optoélectronique industrielle standard de 100 x 50 mm**

Utilisation:

Soudage MIG / MAG, à l'électrode, TIG et au plasma

Norme:

EN 175; EN 379; EN 166.

Description technique

Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Série	optrel® helix clt
Temps de commutation de clair à sombre	0,1 ms
Classification suivant EN 379	1 / 1 / 1 / 2
Nombre de piles incluses	1
Temps de commutation de sombre à clair	100 - 2000 ms
Type de produit	Masque de soudage

#Produits adaptés

<https://www.hoffmann-group.com/FR/fr/hom/p/097976-HELIX>