

Garant**Jeu de forets coniques de précision pour tôles avec goujure hélicoïdale HSS, TiAlN, Ø dents DC: 3-30,5mm****Données de commande**

N° commande	118140 3-30,5
GTIN	4067263124634
Classe d'article	11C

Description**Exécution:**

Avec pointe affûtée, pré-perçage inutile. Arêtes à conicité croissante et dépouille radiale de la circonférence à la meule permettant d'obtenir une coupe conique. Graduations indiquées dans les goujures. Queue avec 3 méplats.

Jeu de 3 forets coniques pour tôles plus 1 pâte à tarauder 118160 en coffret.

Utilisation:

Perçage sans bavures ni marques de vibration.

Tôles d'acier 0,1 – 2 mm, inox 0,1 – 1 mm, métaux non ferreux: 0,1 – 5mm, plastiques jusqu'à 10 mm.

Contenu:

1 foret conique pour tôles de chaque: 118040 réf. 3 – 14; 8 – 20; 16 – 30,5

Pâte à tarauder: 118160

Description technique

Revêtement	TiAlN
Bague de couleur	Sans

Type d'outils	HSS
Type de produit	Forets étagés
Norme	Norme usine
Queue	Queue à trois méplats de serrage