

Fiche technique

3M Roloc™

Disque en nylon HD-DR, Ø 50,8 mm, Comparaison grain: 80



Données de commande

N° commande	554058 80
GTIN	068060671806
Classe d'article	53M

Description

Exécution:

Le **système à changement rapide** avec filetage en plastique (Roloc™, Combidisc® CDR) permet un changement extrêmement rapide, sûr et « en un tour de main » des outils de plissage.

Disques abrasifs en nylon **avec grain abrasif agressif Cubitron (CER)** combiné à un tissu résistant.

Utilisation:

Pour le polissage rationnel de petites surfaces, y compris avec des contours variés. Réduction du coût des processus de travail à plusieurs étapes grâce au changement d'outil plus rapide.

Permet l'**enlèvement de matière** et une **finition sans bavures** à l'aide d'un seul outil. Stabilité des arêtes élevée et longue durée de vie. Idéal pour l'amélioration de la rugosité après un préponçage avec Cubitron™ II.

Remarque(s):

Roloc™ Bristle-Disc, voir 573510 et suivants.

Description technique

Comparaison grain	80
Degré de finesse	très grossier
Ø disque	76,2 mm

Fiche technique

Exécution	Extra Coarse
Abrasifs	Grain abrasif Cubitron™
Abréviation de l'abrasif	Céramique
Teneur en fer, en soufre et en chlore	< 0,1 %
Attribut des noms de produit	Ø 50,8 mm
Référence fabricant	HD-DR
Vitesse de rotation max.	25000 min ⁻¹
Type de produit	Nylons abrasifs

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Mg	adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
CuZn	adaptée		
Plastique, PRFV	adaptée		
Bois	adaptée		
Pierre	moyennement adaptée		
Peinture	adaptée		
Uni	adaptée		
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		

#Produits adaptés

Fiche technique

No Shop URL available for: 554058 80
