

Garant**SC. T 120408, Nuance: HB7020**

Données de commande

N° commande	260766 HB7020
GTIN	4045197699770
Classe d'article	21G

Description

SC. T 120408 HB7020 Rayon d'angle: 0,8 mm

Nuance: HB7020

Brise-copeaux: SM

Tolérance: M

Prof. coupe a_p : 0,5 - 2,5 mm

Avance f: 0,1 - 0,3 mm/tr

Description technique

Brise-copeaux	SM
Rayon d'angle	0,8 mm
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Application principale	P
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Prof. coupe a_p	0,5 - 2,5 mm
Nuance	HB7020

Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 350 m/min
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	SCMT 120408
Nombre de changements/dents	4
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage