

Garant**Fraise à dresser Softcut® avec queue cylindrique, pour plaquettes AO..****Données de commande**

N° commande	215407 20/2L
GTIN	4069515038522
Classe d'article	210

Description**Exécution:**

Fraises à dresser de précision avec pas différentiel pour fonctionnement très doux, précision et coupe optimale. **Avec géométrie permettant une réduction de l'effort de coupe pour une utilisation MTC** dans des **conditions instables** ou pour utilisation sur broche à faible puissance.

Utilisation:

Pour le dressage à grandes profondeurs, même dans la masse. Utilisation universelle dans tous les aciers ainsi que dans les aciers inoxydables.

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 1,5** avec l'embout **674252 réf. 8IP**.

Description technique

Perçage par interpolation $\varnothing D_{\min}$	29,1 mm
Perçage par interpolation a_p	6 mm
Série	Softcut®
Jeu de vis pour plaquettes	219799 10 (8IP; 1,5 Nm)
$\varnothing D_3$	17 mm
Perçage par interpolation $\varnothing D_{\max}$	37,3 mm
$\varnothing$ dents D_c	20 mm
Longueur de col L_1	30 mm
Nombre de dents Z	2

Fiche technique

Plaquette adaptée	AO.T1104
Angle de plongée oblique $\alpha_{\max}$	6,5 degré
Longueur totale L_{tot}	160 mm
Longueur de plongée oblique L pour $\alpha_{\max}$	2,6 mm
Ø queue D_s h6	18 mm
Type de queue	Queue cylindrique
Angle d'attaque κ	90 degré
Application de fraisage	Ramping
Application de fraisage	Fraisage circulaire
Application de fraisage	Ramping
Application de fraisage	Fraisage par interpolation
Pas des arêtes de coupe	Différent
Arrosage interne	oui
Méthode d'usinage	MTC
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraises à dresser

#Produits adaptés

No Shop URL available for: 215407 20/2L