

Garant**Fraise à dresser Softcut® avec alésage, pour plaquettes AO..****Données de commande**

N° commande	215415 40/4
GTIN	4069515039086
Classe d'article	210

Description**Exécution:**

Fraises à dresser de précision avec pas différentiel pour fonctionnement très doux, précision et coupe optimale. **Avec géométrie permettant une réduction de l'effort de coupe pour une utilisation MTC** dans des **conditions instables** ou pour utilisation sur broche à faible puissance.

Utilisation:

Pour le dressage à grandes profondeurs, même dans la masse. Utilisation universelle dans tous les aciers ainsi que dans les aciers inoxydables.

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 1,5** avec l'embout **674252 réf. 8IP**.

Ne pas utiliser pour le fraisage en plongée oblique et par interpolation !

Description technique

Plaquette adaptée	AO.T1104
Longueur totale L_{tot}	55 mm
Ø fixation	16 mm
Série	Softcut®
Ø dents D_c	40 mm
Profondeur de coupe max. $a_{p\ max}$	39,5 mm

Fiche technique

Jeu de vis pour plaquettes	219799 10 (8IP; 1,5 Nm)
Nombre de plaquettes	16
Nombre de dents effectif Z_{eff}	4
Approche maximale de la plaquette SekS	0,3 mm
Type de queue	avec alésage
Angle d'attaque κ	90 degré
Application de fraisage	Dressage
Pas des arêtes de coupe	Différent
Arrosage interne	oui
Méthode d'usinage	MTC
Méthode d'usinage	MTC
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraises à dresser