

**Garant****Plaquette de fraisage AOMT110408 ER, pour fraises Softcut®, HB7520-1****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 215438 ST900  |
| GTIN             | 4069515039208 |
| Classe d'article | 2A1           |

**Description****Remarque(s):**

Valeurs indicatives d'utilisation pour  $a_e = 0,5 \times D$  /  $a_p = 3$  mm,  $a_{p\max} = 5,5$  mm.

**Description technique**

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Avance $f_z$ par dent | 0,15 mm                 |
| Rayon d'angle         | 0,8 mm                  |
| Type                  | ST900                   |
| Code ISO plaquette    | AOMT110408 ER           |
| Nuance                | HB7520-1                |
| Type d'outils         | HM                      |
| Type de produit       | Plaquette pour fraisage |

**Données utilisateur**

## Fiche technique

|                                | <b>Adéquation</b>   | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>Code ISO</b> |
|--------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>  | adaptée             | 220 m/min            | P               |
| Acier < 1100 N/mm <sup>2</sup> | adaptée             | 220 m/min            | P               |
| Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup> | adaptée             | 200 m/min            | P               |
| av. arrosage max.              | moyennement adaptée |                      |                 |
| à sec                          | adaptée             |                      |                 |