



Mandrin porte-fraises Weldon Type ADB, BT 40 A = 100, Ø serrage D1: 12mm



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 302610 12 |
| GTIN | 4250122612803 |
| Classe d'article | 36E |

Description

Exécution:

Toutes les queues brunies.

Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec méplat d'entraînement latéral suivant DIN 1835 B et DIN 6535 HB.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308760 – 308802, clés de serrage AB 308820 – 308835.

Description technique

| | |
|--|---------------------------------|
| Longueur de col cote A | 100 mm |
| Vis de serrage de rechange 309900 | 12 |
| Ø serrage D ₁ | 12 mm |
| Ø ext. D | 42 mm |
| Support | BT 40 A = 100 |
| Norme | DIN 6359 |
| Norme de porte-outils | ISO 7388-2 |
| Norme de porte-outils | JIS B6339 |
| Forme | ADB |
| Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 6,3 à 15000 min ⁻¹ |

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Précision de concentricité | ≤ 3 µm |
| Méthode d'usinage | HPC |
| Type de produit | Mandrins porte-fraises Weldon |

Accessoires

| | |
|---|-----------|
| Tirette Hurco 45° avec ajustementétanche Pour cône 40 | 308802 40 |
| Clés de serrage pour tirettesISO 7388 pour taille cône SA 40 | 308830 40 |
| Clés de serrage pour tirettesDIN ISO 7388-1 (anciennement DIN 69872) pour taille cône SA 40 | 308820 40 |
| Tirette 90°étanche Pour cône 40 | 308795 40 |
| Tirette 45°étanche Pour cône 40 | 308765 40 |
| Tirette 60°étanche Pour cône 40 | 308785 40 |
| Tirette 45°étanche Pour cône 40 | 308760 40 |
| Tirette Hurco 90° avec ajustementétanche Pour cône 40 | 308806 40 |
| Tirette 90°étanche Pour cône 40 | 308790 40 |
| Tirette Hurco 45° avec alésage 4 mm et ajustementétanche Pour cône 40 | 308801 40 |
| Vis de serrage de rechange Pour mandrin avec Ø serrage D1 12 mm | 309900 12 |