



Pince coupante diagonale à forte démultiplication, chromée, avec gaine, Longueur totale: 200mm



Données de commande

N° commande	723101 200
GTIN	4003773035367
Classe d'article	73F

Description

Exécution:

Tête puissante avec arêtes trempées par induction (env. 64 HRC). Articulation noyée. Capacité de coupe élevée grâce à une démultiplication optimale.

Pince chromée, branches avec gaine multimatériau et interface KNIPEXtend.

Utilisation:

Pour tous types de fils (longue durée de vie également pour les fils durs). Charge importante possible pour une très grande sollicitation.

Norme:

DIN ISO 5749

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, forgé et trempé.

Description technique

Capacité de coupe: fil doux jusqu'à Ø	4,2 mm
Capacité de coupe: fil dur jusqu'à Ø	3 mm
Capacité de coupe: corde à piano jusqu'à Ø	2,5 mm
Longueur totale	200 mm
Norme	DIN ISO 5749
Poignée	Gaine à plusieurs composants

Fiche technique

Procédé de fabrication	Taillants trempés par induction (environ 64 HRC)
Matériau	Acier électrique au chrome-vanadium
Surface	chromé
Pince coupante diagonale à forte démultiplication hautes performances	non
Avec ressort d'ouverture commutable	non
Type de produit	pince coupante