



Pince coupante diagonale pour mécanicien, chromée avec gaine, Longueur totale: 125mm



Données de commande

N° commande	724201 125
GTIN	4003773005315
Classe d'article	73F

Description

Exécution:

Avec tête étroite et taillants trempés par induction. Dureté des taillants env. 63 HRC. Articulation encastrée avec fonctionnement sans jeu.

Pince chromée, branches avec gaine multimatériau et interface KNIPEXtend.

Norme:

DIN ISO 5749

Matière(s):

Acier à outils spécial, forgé et trempé.

Description technique

Capacité de coupe: fil doux jusqu'à Ø	2,5 mm
Capacité de coupe: corde à piano jusqu'à Ø	0,6 mm
Avec ressort d'ouverture	non
Capacité de coupe: fil dur jusqu'à Ø	1 mm
Avec ressort d'ouverture commutable	non
Longueur totale	125 mm
Norme	DIN ISO 5749
Poignée	Gaine à plusieurs composants

Fiche technique

Procédé de fabrication	Taillants trempés par induction (environ 63 HRC)
Matériau	Acier à outils spécial, forgé et trempé
Surface	chromé
Type de produit	pince coupante