

Garant

Disque à tronçonner GARANT Master Uni EXTRA MINCE, acier, INOX, Ø disque: 115mm



Données de commande

N° commande	563240 115
GTIN	4069515040242
Classe d'article	51M

Description

Exécution:

Le **grain céramique (CER)** auto-affûtant et le nouveau **système de liant hautes performances** offrent une **capacité de coupe nettement supérieure et une agressivité permanente sans échauffement** par rapport aux disques à tronçonner classiques (A).

- **Productivité optimale grâce aux coupes ultra-rapides.**
- **Equilibre optimal entre, d'une part, un comportement de coupe très doux et un effort minimum et, d'autre part, une longévité maximale.**
- **Spécification: CER60Q-BF.**

Description technique

Ø disque	115 mm
Ø alésage	22,23 mm
Forme	droit
Epaisseur de disque	1 mm

Fiche technique

Abrasifs	Grain de céramique (CER)
Abréviation de l'abrasif	Céramique
Teneur en fer, en soufre et en chlore	< 0,1 %
Angle d'attaque recommandé	90 degré
Optimisé pour le matériau	INOX
Optimisé pour le matériau	Acier
Vitesse de rotation maximale	80 m/s
Type de produit	Disque de tronçonnage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Mg	moyennement adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	adaptée		
Fonte GG(G)	moyennement adaptée		
CuZn	moyennement adaptée		
Plastique, PRFV	moyennement adaptée		
Uni	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		