

Garant**SC. T 120404, Nuance: HU7310**

Données de commande

N° commande	260765 HU7310
GTIN	4045197670502
Classe d'article	21G

Description

SC. T 120404 HU7310 Rayon d'angle: 0,4 mm

Nuance: HU7310

Brise-copeaux: AM

Tolérance: G

Prof. coupe a_p : 0,1 - 4 mm

Avance f: 0,05 - 0,5 mm/tr

Description technique

Brise-copeaux	AM
Rayon d'angle	0,4 mm
Avance f	0,05 - 0,5 mm/tr
Prof. coupe a_p	0,1 - 4 mm
Condition de coupe	Continue
Application principale	N
Nuance	HU7310

Vitesse de coupe v_c Application principale	350 - 600 m/min
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Revêtement	non revêtu
Code ISO plaquette	SCGT 120404
Nombre de changements/dents	4
Tolérance	G
Type de produit	Plaquette pour tournage