

Garant

Cargo Scooter, Type: CS



Données de commande

N° commande	915650 CS
GTIN	4069515040761
Classe d'article	9GZ

Description

Exécution:

Trottinette industrielle robuste pour un transport rapide et sûr des outils et des matériaux à l'intérieur de l'entreprise. Stable grâce aux 3 roues, Ø 200 mm, avec bandage en TPU ne laissant pas de traces, résistance au roulement minimale, bruits de roulement réduits et pare-fils. Plateau repose-pieds avec surface antidérapante pour un positionnement sûr des pieds. Avec frein à pied et sonnette, possibilité de bloquer le guidon avec un antivol en U. Poignées ergonomique avec revêtement en Haptoprene pour un confort maximal, même avec les mains grasses ou humides. Plateau pratique en bambou et barre de sécurité amovible. Avec panneau perforé □ 9×9 mm au pas de 37 mm des deux côtés pour fixation de crochets et de supports GARANT easyFix, ainsi que d'accessoires pour panneaux perforés. Avec tiroir sous le plateau.

Accessoire(s):

Module de tiroirs 915660; support pour L-BOXX® 915663; antivol en U 085880 réf. 30.

Coloris:

Anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Cargo Scooter uniquement destiné au transport à l'intérieur de l'entreprise. Ne peut pas être utilisé sur la voie publique. **Utiliser uniquement sur des sols industriels plats.**

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.

Description technique

Fiche technique

Poids	47 kg
Largeur	700 mm
Charge admissible du plateau	50 kg
Hauteur	988 mm
Ø roue	200 mm
Longueur	1510 mm
Frein	oui
Charge admissible	200 kg
Longueur plateau	592 mm
Largeur plateau	697 mm
Matériau plateau	Bambou
Matériau roue	Bandage en TPU ne laissant pas de traces
Panneau perforé Hoffmann au pas de	9×9
Type de produit	Trottinette industrielle