

Garant
Barre d'alésage, carbure, Gauche, Ø queue / dim. plaque: 10/11mm


Données de commande

N° commande	260919 10/11
GTIN	4045197653390
Classe d'article	21T

Description technique

Jeu de vis pour plaquettes	269028 7
Code ISO porte-outils	E10K STFRCR/L11
Plaque adaptée	TC.. 1102..
Longueur de tête L ₁	16 mm
Déport L ₃	6 mm
Ø pré-perçage min. D _{min}	12 mm
Taille plaque	11 mm
Longueur totale L	125 mm
Hauteur de serrage L ₂	9,6 mm
Angle d'attaque κ	90 degré
Ø queue D _s	10 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	8xD
Type d'outils	Carbure
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur

Type de produit

Barre d'alésage

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 7

269028 7

PrecisionBit pour Torx[®], 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx[®] TX8

674248 TX8

Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames
Couple maximal 500 cNm

659957 500