

Garant
TC. T 110204, Nuance: HB725


Données de commande

N° commande	260982 HB725
GTIN	4045197685551
Classe d'article	21G

Description

TC. T 110204 HB725 Nuance: HB725

Brise-copeaux: UM

Tolérance: M

Prof. coupe a_p : 0,2 - 4 mm

Avance f : 0,05 - 0,5 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 50 - 250 m/min

Description technique

Prof. coupe a_p	0,2 - 4 mm
Rayon d'angle	0,4 mm
Brise-copeaux	UM
Avance f	0,05 - 0,5 mm/tr
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Application principale	UNI
Vitesse de coupe v_c Application principale	50 - 250 m/min
Nuance	HB725

Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	TCMT 110204
Nombre de changements/dents	3
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage