

**Garant****Barre d'alésage, acier, à droite, Ø queue / dim. plaquette: 32/16mm**

## Données de commande

N° commande	260934 32/16
GTIN	4045197653574
Classe d'article	21T

## Description technique

Vis pour sous-plaquette	269013 2
Taille plaquette	16 mm
Déport L <sub>3</sub>	22 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 2
Code ISO porte-outils	A32S STFCCR/L16
Longueur de tête L <sub>1</sub>	34,6 mm
Sous-plaquette	269005 7
Ø pré-perçage min. D <sub>min</sub>	40 mm
Plaquette adaptée	TC.. 16T3..
Longueur totale L	250 mm
Hauteur de serrage L <sub>2</sub>	30 mm
Angle d'attaque κ	90 degré
Ø queue D <sub>s</sub>	32 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3×D
Arrosage interne	oui

Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

## Accessoires

Vis pour sous-plaquette Type 2	269013 2
Jeu de vis pour plaquettes Type 8	269028 8
Sous-plaquette Type 7	269005 7
PrecisionBit pour Torx <sup>®</sup> , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx <sup>®</sup> TX15	674248 TX15
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500