


Garant
TCMT 16T304, Nuance: HB7415


Données de commande

N° commande	260956 HB7415
GTIN	4045197672520
Classe d'article	21G

Description

TCMT 16T304 HB7415 Nuance: HB7415

Brise-copeaux: TIS

 Prof. coupe a_p : 0,2 - 1 mm

 Avance f : 0,1 mm/tr

 Vitesse de coupe v_c Application principale: 60 - 70 m/min

Description technique

Vitesse de coupe v_c Application principale	60 - 70 m/min
Prof. coupe a_p	0,2 - 1 mm
Avance f	0,1 mm/tr
Brise-copeaux	TIS
Application principale	S
Rayon d'angle	0,4 mm
Condition de coupe	Continue
Nuance	HB7415

Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	TCMT 16T304
Nombre de changements/dents	3
Type de produit	Plaquette pour tournage