

# Outil de gorges intérieur à droite, L1 = 20 mm, Ø Dmin / W: 5,2/2mm



### Données de commande

N° commande	270314 5,2/2
GTIN	4045197466815
Classe d'article	211

## Description

#### **Utilisation:**

Pour porte-plaquettes 270200 – 270204.

# **Description technique**

Profondeur coupe max. t <sub>max</sub>	1 mm		
Ø min. D <sub>min</sub>	5,2 mm		
Distance pointes-centre L₃	2,5 mm		
Queue Ø d	5 mm		
Longueur de col L₁	20 mm		
Attribut des noms de produit	$L_1 = 20 \text{ mm}$		
Type de produit	Plaquette de coupe pour tournage		

### **Données utilisateur**

	Adéquation	$\mathbf{V}_{c}$	Code ISO
Alu Plastiques	moyennement adaptée	250 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée	200 m/min	N
Alu > 10% Si	moyennement adaptée	200 m/min	N
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	160 m/min	Р
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	150 m/min	Р



Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	150 m/min	Р
Acier < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	80 m/min	Р
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	60 m/min	Р
Acier < 55 HRC	moyennement adaptée	30 m/min	Н
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	60 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	30 m/min	S
Fonte GG(G)	adaptée	90 m/min	K
CuZn	adaptée	150 m/min	N
Continue	adaptée		
Irrégulière	moyennement adaptée		
Interrompue	moyennement adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		