


DC. T 11T308, Nuance: KW10

Données de commande

N° commande	260492 KW10
GTIN	4960664359776
Classe d'article	25E

Description

DC. T 11T308 KW10 Nuance: KW10

Brise-copeaux: AH

Tolérance: G

Prof. coupe a_p : 0,5 - 3 mm

Avance f: 0,05 - 0,25 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 30 - 300 m/min

Description technique

Brise-copeaux	AH
Prof. coupe a_p	0,5 - 3 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	30 - 300 m/min
Application principale	N
Rayon d'angle	0,8 mm
Condition de coupe	Continue
Avance f	0,05 - 0,25 mm/tr

Nuance	KW10
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	DCGT 11T308
Nombre de changements/dents	2
Tolérance	G
Type de produit	Plaquette pour tournage